

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 11/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 11/16-24
GTIN	4062406041816
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	125 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Chodov na palec	24
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	34,92 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	14 mm
Ø závitú	17,462 mm
Ø otvoru pod závit	16,6 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Druh závitú	UNEF-LH

Velkosť závitú	11/16-24 UNEF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník