

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 2-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 2-16
GTIN	4062406043148
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	250 mm
Chodov na palec	16
Hĺbka závit	101,6 mm
Ø závit	50,8 mm
Ø otvoru pod závit	49,3 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	40 mm
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,588 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	2-16 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník