

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 5/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130035 5/16-18
GTIN	4062406039165
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závit	23,82 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Chodov na palec	18
Ø otvoru pod závit	6,55 mm
Ø závit	7,94 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,411 mm
Druh závit	UNC

Velkosť závitú	5/16-18 UNC
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník