

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.5/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 130036 1.5/16-18 |
| GTIN             | 4062406042455    |
| Trieda položky   | 10N              |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ø stopka štvorhranu     | 22 mm     |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 28 mm     |
| Celková dĺžka L         | 200 mm    |
| Hĺbka závit             | 66,69 mm  |
| Ø otvoru pod závit      | 32,1 mm   |
| Ø závit                 | 33,338 mm |
| Chodov na palec         | 18        |
| Rezný materiál          | HSS E     |
| Počet rezných hrán Z    | 4         |
| Norma                   | DIN 376   |
| Počet napínacích drážok | 4         |
| Stúpanie závitov        | 1,411 mm  |
| Druh závit              | UNEF-LH   |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Velkosť závitú           | 1.5/16-18 UNEF LH                         |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | ASME B1.1                                 |
| Tolerančná trieda        | 1B                                        |
| Tolerančná trieda        | 2B                                        |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 2B +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | 3B                                        |
| Forma nábehu             | B                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |