

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 13/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 13/16-12
GTIN	4062406041953
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	20,638 mm
Hĺbka závit	41,3 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	18,6 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Chodov na palec	12
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	13/16-12 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník