

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.5-44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.5-44
GTIN	4062406041045
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,577 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	9,54 mm
Chodov na palec	44
Celková dĺžka L	56 mm
Ø závitú	3,18 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø otvoru pod závit	2,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitú	UNF-LH

Velkosť závitú	5-44 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník