

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1/4-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1/4-40
GTIN	4062406041267
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 371
Ø závit	6,35 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Chodov na palec	40
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	80 mm
Ø otvoru pod závit	5,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,635 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Hĺbka závit	19,05 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1/4-40 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník