

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 1.3/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 1.3/8-18
GTIN	4062406042509
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	34,925 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	18
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,411 mm
Ø otvoru pod závit	33,7 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Hĺbka závit	69,85 mm
Druh závit	UNEF-LH

Velkosť závitú	1.3/8-18 UNEF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník