

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.6-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	2,77 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	10,53 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	56 mm
Chodov na palec	32
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	4 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Ø závitú	3,51 mm
Norma	DIN 371
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	6-32 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník