

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.3/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 1.3/16-12
GTIN	4062406044572
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Ø závit	30,162 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Počet napínacích drážok	4
Chodov na palec	12
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	28,2 mm
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	75,4 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	1.3/16-12 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník