

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 5/8-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 5/8-24
GTIN	4062406041748
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	1,058 mm
Chodov na palec	24
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	15 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø závit	15,88 mm
Hĺbka závit	47,64 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNEF-LH

Velkosť závitú	5/8-24 UNEF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník