

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.7/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 1.7/8-12
GTIN	4062406045296
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	47,625 mm
Hĺbka závit	119 mm
Ø otvoru pod závit	45,6 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Chodov na palec	12
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	2,117 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	1.7/8-12 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník