

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.6-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.6-40
GTIN	4062406041069
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,635 mm
Hĺbka závitú	10,53 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	40
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Ø otvoru pod závit	2,95 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	3,51 mm
Druh závitú	UNF-LH

Velkosť závitú	6-40 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník