

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.5/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 1.5/16-16
GTIN	4062406044701
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závitú	83,3 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závitú	33,338 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Chodov na palec	16
Ø otvoru pod závit	31,75 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Druh závitú	UN

Velkosť závitú	1.5/16-16 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník