

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.8-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.8-32
GTIN	4062406041090
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	4,17 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	3,42 mm
Stúpanie závitov	0,794 mm
Chodov na palec	32
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	63 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Hĺbka závit	12,51 mm
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	8-32 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník