

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.2-56****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.2-56
GTIN	4062406040994
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	0,454 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	2,8 mm
Ø závit	2,18 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø otvoru pod závit	1,78 mm
Chodov na palec	56
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	6,54 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	45 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	2-56 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník