

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: 11/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 11/16-12
GTIN	4062406041847
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	2,117 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	12
Hĺbka závitú	34,92 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Ø závitú	17,462 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	UN-LH

Velkosť závitú	11/16-12 UN LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník