

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/4-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 1.1/4-18
GTIN	4062406044619
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	18
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	180 mm
Hĺbka závit	79,38 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 376
Ø závit	31,75 mm
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	30,55 mm
Druh závit	UNEF

Velkosť závitú	1,1/4-18 UNEF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník