

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, Typ: NO.2-64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Stúpanie závitov	0,399 mm
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	64
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Hĺbka závit	6,54 mm
Ø závit	2,18 mm
Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	1,9 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	2-64 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník