

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.12-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 NO.12-48
GTIN	4062406043421
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Chodov na palec	48
Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	4,98 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,529 mm
Hĺbka závitů	13,7 mm
Ø závitů	5,486 mm
Druh závitů	UNS

Velkosť závitú	12-48-UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník