

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 7/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 7/8-12
GTIN	4062406044268
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	55,56 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø závit	22,225 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Chodov na palec	12
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø otvoru pod závit	20,2 mm
Norma	DIN 376
Druh závit	UN

Velkosť závitú	7/8-12 UN
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník