

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.10-36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 NO.10-36
GTIN	4062406043377
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	4,15 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	12,1 mm
Ø závit	4,826 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Chodov na palec	36
Stúpanie závitov	0,706 mm
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	10-36 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník