

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 13/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 13/16-20
GTIN	4062406044176
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,27 mm
Ø otvoru pod závit	19,6 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Norma	DIN 376
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	140 mm
Chodov na palec	20
Hĺbka závitú	51,6 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Ø závitú	20,638 mm
Druh závitú	UNEF

Velkosť závitú	13/16-20 UNEF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník