

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1/4-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 1/4-32
GTIN	4062406043520
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,794 mm
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	32
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	6,35 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø otvoru pod závit	5,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	15,9 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Druh závit	UNEF

Velkosť závitú	1/4-32 UNEF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník