

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.12-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 NO.12-24
GTIN	4062406043476
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Hĺbka závitú	13,7 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	4,47 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1,058 mm
Chodov na palec	24
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	5,486 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitú	UNC

Velkosť závitú	12-24 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník