

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 7/8-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 7/8-24
GTIN	4062406044213
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø závit	22,225 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Ø otvoru pod závit	21,2 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	55,56 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Chodov na palec	24
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	UNS

Velkosť závitú	7/8-24 UNS
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník