

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.1-72****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130040 NO.1-72
GTIN	4062406043209
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Chodov na palec	72
Ø závit	1,854 mm
Počet rezných hrán Z	2
Stúpanie závitov	0,353 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	2
Hĺbka závit	4,635 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø otvoru pod závit	1,55 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	1-72 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník