

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.7/8-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.7/8-20
GTIN	4062406047498
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	119 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	250 mm
Ø otvoru pod závit	46,42 mm
Ø závitú	47,625 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Počet napínacích drážok	4
Chodov na palec	20
Druh závitú	UN-LH

Velkosť závitú	1.7/8-20 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník