

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.3/4-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.3/4-10
GTIN	4062406047429
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	42 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Hĺbka závit	111,1 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	44,45 mm
Chodov na palec	10
Stúpanie závitov	2,54 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Celková dĺžka L	220 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1.3/4-10 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník