

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 2-4,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	32 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	250 mm
Ø závit	50,8 mm
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	127 mm
Ø otvoru pod závit	45,03 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Stúpanie závitov	5,644 mm
Počet rezných hrán Z	4
Druh závit	UNC-LH
Veľkosť závit	2-4,5 UNC LH

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník