

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1/4-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1/4-48
GTIN	4062406045739
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	5,85 mm
Hĺbka závit	15,9 mm
Chodov na palec	48
Ø stopky D _s	7 mm
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	80 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Ø závit	6,35 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1/4-48 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník