

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1-14
GTIN	4062406046613
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø otvoru pod závit	23,75 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Chodov na palec	14
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Hĺbka závitú	63,5 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Norma	DIN 376
Ø závitú	25,4 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	1-14 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník