

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.11/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.11/16-18
GTIN	4062406047337
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	1,411 mm
Chodov na palec	18
Hĺbka závitú	107,15 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø otvoru pod závit	41,6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø závitú	42,86 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	220 mm
Druh závitú	UNEF-LH

Velkosť závitú	1.11/16-18 UNEF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník