

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 3/8-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 3/8-32
GTIN	4062406045913
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	32
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,794 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Ø závit	9,525 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit	8,85 mm
Hĺbka závit	23,83 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	UNEF-LH

Velkosť závitú	3/8-32 UNEF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník