

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 11/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 11/16-20
GTIN	4062406046309
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	43,7 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	16,25 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Stúpanie závitov	1,27 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	20
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	17,462 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	11/16-20 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník