

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1/4-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1/4-24
GTIN	4062406045791
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	6,35 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	24
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	15,9 mm
Ø otvoru pod závit	5,35 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1/4-24 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník