

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.11/16-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.11/16-8
GTIN	4062406047368
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø otvoru pod závit	39,9 mm
Hĺbka závit	107,15 mm
Ø závit	42,86 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	3,175 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Chodov na palec	8
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	220 mm
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.11/16-8 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník