

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/4-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.1/4-14
GTIN	4062406046873
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitú	79,38 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Ø závitú	31,75 mm
Chodov na palec	14
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	30 mm
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	1.1/4-14 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník