

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 2-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 2-12
GTIN	4062406047641
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	127 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	12
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	32 mm
Ø otvoru pod závit	48,8 mm
Ø závitú	50,8 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	UN-LH

Velkosť závitú	2-12 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník