

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 3/8-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 3/8-40
GTIN	4062406045890
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	100 mm
Stúpanie závitov	0,635 mm
Chodov na palec	40
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Hĺbka závitú	23,83 mm
Ø závitú	9,525 mm
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	3/8-40 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník