

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.5/8-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.5/8-8
GTIN	4062406047313
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	200 mm
Stúpanie závitov	3,175 mm
Ø závit	41,275 mm
Hĺbka závit	103,19 mm
Ø otvoru pod závit	38,3 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Chodov na palec	8
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	UN-LH

Velkosť závitú	1.5/8-8 UN LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník