

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.3/8-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.3/8-10
GTIN	4062406047023
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	34,925 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	28 mm
Ø otvoru pod závit	32,6 mm
Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	2,54 mm
Chodov na palec	10
Hĺbka závit	87,31 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1.3/8-10 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník