

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 5/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 5/16-18
GTIN	4062406045883
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	7,938 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit	6,55 mm
Hĺbka závit	19,85 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Norma	DIN 371
Chodov na palec	18
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	5/16-18 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník