

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: 1.1/16-8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130045 1.1/16-8
GTIN	4062406048938
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	8
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	20 mm
Ø otvoru pod závit	24 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	26,99 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Stúpanie závitov	3,175 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	67,5 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Druh závit	UN

Velkosť závitú	1.1/16-8 UN
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník