

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 9/16-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 9/16-12
GTIN	4062406046200
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	14,288 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Norma	DIN 376
Chodov na palec	12
Hĺbka závit	35,72 mm
Ø otvoru pod závit	12,15 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	9/16-12 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník