

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 7/16-28
GTIN	4062406045982
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Norma	DIN 376
Chodov na palec	28
Ø závit	11,112 mm
Hĺbka závit	27,78 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Ø otvoru pod závit	10,35 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	UNEF-LH

Velkosť závitú	7/16-28 UNEF LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník