

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.7/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 1.7/8-18
GTIN	4062406047504
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	47,625 mm
Chodov na palec	18
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	46,35 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,411 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	119 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	1.7/8-18 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník