

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 9/16-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 9/16-14
GTIN	4062406046194
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	12,6 mm
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	14
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	35,72 mm
Norma	DIN 376
Ø závitú	14,288 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Druh závitú	UNS-LH

Velkosť závitú	9/16-14 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník