

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.12-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130041 NO.12-48
GTIN	4062406045661
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
Hĺbka závit	13,7 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	5,486 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	4,98 mm
Stúpanie závitov	0,529 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Chodov na palec	48
Norma	DIN 371
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	12-48 UNS LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník