

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: NO.2-56**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130041 NO.2-56
GTIN	4062406045470
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø závit	2,184 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Chodov na palec	56
Celková dĺžka L	45 mm
Ø otvoru pod závit	1,78 mm
Hĺbka závit	5,46 mm
Stúpanie závitov	0,454 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Druh závit	UNC-LH

Velkosť závitú	2-56 UNC LH
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník